



BASES DE LOS MOTORES


Soportes de motor autotensores para transmisiones por correa de fricción

- Evitar el deslizamiento de la correa
- Una sola vez
- Cambiar las correas sin reajustarlas
- Compensación de los cambios de carga
- Transferencia constante de fuerza


Ventajas del producto:



ahorro de costes




ahorro de energía




sin mantenimiento

Bases de motores de mesa de selección


			Tamaño del bastidor del motor	P [kW] 1 000 min ⁻¹ Motor de 6 polos	P [kW] 1 500 min ⁻¹ Motor de 4 polos	Tamaño del bastidor del motor	P [HP] 1 200 min ⁻¹ Motor de 6 polos	P [HP] 1 800 min ⁻¹ Motor de 4 polos	
Ilustración			Tipo		IEC		NEMA		Página
Tipos básicos de bases del motor		MB 27 x 120	90S	0.75	1.1	143T	0.75	1	6.3
			90L	1.1	1.5	145T	1	1.5/2	
			100L	1.5	2.2/3	182T	1.5	3	
			112M	2.2	4	184T	2	5	
		MB 38 x 300	132S	3	5.5	213T	3	7.5	6.4
			132M	4/5.5	7.5	215T	5	10	
			160M	7.5	11	254T	7.5	15	
			160L	11	15	256T	10	20	
		MB 50 x 270-1	160M	7.5	11	254T	7.5	15	6.5
			160L	11	15	256T	10	20	
		MB 50 x 270-2	180M	–	18.5	284T	15	25	
			180L	15	22	286T	20	30	
		MB 50 x 400	200L	18.5/22	30	324T	25	40	
			–	–	–	326T	30	50	
		MB 50 x 500	225S	–	37	364T	40	60	
			225M	30	45	365T	50	75	
		MB 75 x 450	250M	37	55	404T	60	100	6.6
			–	–	–	405T	75	100/125	
		MB 75 x 550	280S	45	75	444T	100	125/150	
			280M	55	90	445T	125/150	150/200	
		MB 75 x 700	315S	75	110	447T	150–200	200–250	
			315M	90/110	132–160	–	–	–	
		MB 100 x 750	315M	90/110	132–160	447T	150–200	200–250	6.7
			315L	110–160	160–200	449T	200–300	250–300	
			355S	132–160	200–250	586/7	250–350	300–350	
			355M	200–250	250	–	–	–	
			355L	200–250	250	–	–	–	
		MB 100 x 1 000	varios	hasta 275	hasta 400	varios	hasta 370	hasta 540	a petición
		MB 100 x 1 500	varios	hasta 350	hasta 550	varios	hasta 650	hasta 750	

- Atención: No utilice la base del motor en el chasis flotante.
- Póngase en contacto con ROSTA para obtener más tamaños de bastidores que no aparecen en la lista.
- Para los diseños con certificación ATEX de categoría 2, cambie el tercer dígito del número de pieza a 3 (ejemplo: 02 200 201 = 02 300 201).
- Etiqueta ATEX:



Base de motores

MB 27



N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA				Peso [kg]
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	
02 200 201	MB 27 x 120	90S	140	100	10.5	143T	140	102	10.5	6.9
		90L	140	125	10.5	145T	140	127	10.5	6.9
		100L	160	140	10.5	182T	190	114	10.5	6.9
		112M	190	140	10.5	184T	190	140	10.5	6.9

Detalles ATEX en la página 6.2.

Si el rango de tensión no es suficiente, la placa del motor puede configurarse en la posición de desplazamiento.


La base del motor tiene superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA pintado en azul y varias etiquetas con información sobre los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com

Base de motores

MB 38



N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA				Peso [kg]
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	
02 000 301	MB 38 × 300	132S	216	140	M10	213T	216	140	M10	25.4
		132M	216	178	M10	215T	216	178	M10	25.4
		160M	254	210	13	254T	254	210	13	25.4
		160L	254	254	13	256T	254	254	13	25.4

Detalles ATEX en la página 6.2.

Si el rango de tensión no es suficiente, la placa del motor puede configurarse en la posición de desplazamiento.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.


La base del motor tiene superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA y varias etiquetas con información para los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Recomendamos utilizar el MB 50 para el tamaño de bastidor del motor 160 en aplicaciones de criba vibratoria.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com

Base de motores

MB 50



N.º de pieza	Tipo	Tamaño del bastidor del motor	IEC			Tamaño del bastidor del motor	NEMA			AB	BB	C	D	E	Peso [kg]
			A	B	K		A	B	K						
02 200 526	MB 50 × 270-1	160M	254	210	14	254T	254	210	14	320	315	245	463	25	43.8
		160L	254	254	14	256T	254	254	14	320	315	245	463	25	43.8
02 200 527	MB 50 × 270-2	180M	279	241	14	284T	279	241	14	350	335	245	463	72	46.2
		180L	279	279	14	286T	279	279	14	350	335	245	463	72	46.2
02 200 528	MB 50 × 400	200L	318	305	18	324T	318	267	18	405	390	345	563	55	56.6
		—	—	—	—	326T	318	305	18	405	390	345	563	55	56.6
02 200 529	MB 50 × 500	225S	356	286	18	364T	356	286	18	465	420	425	643	72	63.2
		225M	356	311	18	365T	356	311	18	465	420	425	643	72	63.2

Detalles ATEX en la página 6.2.

Las bases de motor ROSTA MB 50 se suministran con la placa del motor instalada en configuración “off-set”. Dependiendo del ángulo de funcionamiento de las correas de transmisión, la placa del motor también puede configurarse “centralmente” sobre el eje del elemento. Las roscas correspondientes están presentes en la placa del motor. Para un mayor ángulo de ajuste de la placa del motor, la palanca puede montarse a 45°.



Las bases de motor tienen superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA pintado en azul y varias etiquetas con información sobre los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com

Base de motores

MB 75



N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA											Peso
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K								
02 202 701	MB 75 × 450	250M	406	349	22	404T	406	311	22	510	525	561	623	380	560	764	135
		—	—	—	—	405T	406	349	22	510	525	561	623	380	560	764	135
02 202 702	MB 75 × 550	280S	457	368	22	444T	457	368	22	560	590	626	688	380	560	764	150
		280M	457	419	22	445T	457	419	22	560	590	626	688	380	560	764	150
02 202 703	MB 75 × 700	315S	508	406	28	447T	457	508	22	630	740	776	838	400	600	805	190
		315M	508	457	28	—	—	—	—	630	740	776	838	400	600	805	190

Detalles ATEX en la página 6.2.

El MB75 cuenta con un único dispositivo de pretensión centrado para facilitar su manejo (como el MB100). El patrón de orificios de la placa del motor es igual al patrón de la placa base. Esto permite instalar un motor previamente fijado en un MB75 sin esfuerzos adicionales. Además, las placas laterales del MB75 incorporan aberturas adicionales para facilitar la manipulación durante la instalación.


Los tres tamaños del MB75 tienen una posición de offset de 100 mm de la placa del motor, una altura compacta de 315 mm, superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA pintado en azul y varias etiquetas con información sobre los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com

Base de motores

MB 100



N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA				Peso [kg]
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	
02 200 900	MB 100 x 750	315M	508	457	28	447T	457	508	21	490
		315L	508	508	28	449T	457	635	21	490
		355S	610	500	28	586/7	584	560	30	490
		355M	610	560	28	—	—	—	—	490
		355L	610	630	28	—	—	—	—	490

Detalles ATEX en la página 6.2.

Para un posible recorrido de tensión adicional, el dispositivo de pretensión puede atornillarse en los orificios delanteros de la cabeza de la horquilla en el elemento de suspensión de goma.

La base del motor tiene superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA pintado en azul y varias etiquetas con información sobre los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com